






|             |                                                                                       |       |      |      |            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------------|
| Projection  |  | Scale | Free | DATE | 09-25-2026 |
| Drawing No. | SV2100-5W1R                                                                           |       |      |      |            |

## SV2100-5W1R

単体・サブプレートタイプ [IP67対応]

### 3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



SV2100-5W1R  
単体・サブプレートタイプ [IP67対応]

図面

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| ACTUATION (切換方式)           | (1) 2位置シングル    |
| PILOT (パイロット仕様)            | (-) 内部パイロット    |
| VOLTAGE (定格電圧)             | (5) DC24V      |
| CONNECTOR (M12防水コネクタ)      | (W1) 300 mm    |
| SUPPRESSOR (ランプ・サージ電圧保護回路) | (R) サージ電圧保護回路付 |
| OVERRIDE (マニュアル)           | (-) ノンロックプッシュ式 |
| PORT (管接続口径)               | (-) サブプレートなし   |
| THREAD (ねじの種類)             | N/A            |
| OMSC (オーダーメイド仕様)           | (-) なし         |