












Projection		Scale	Free	DATE	11-05-2026
Drawing No.	CL1B40-1B				

CL1B40-1B(1_0_0)
ロックアップシリンダ／複動・片ロッド

3D ビュー

Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.



CL1B40-1B(1_0_0)

ロックアップシリンダ／複動・片ロッド

図面

BORE（チューブ内径 / mm）	40
MOUNT（取付支持形式）	(B) 基本形
MAGNET（磁石内蔵）	(-) 磁石なし
AUTOSW（オートスイッチ）	N/A
LEAD（リード線長さ）	N/A
NUMBER（オートスイッチ追記号）	N/A
THREAD1（ポートねじの種類）	(-) Rc
STROKE（ストローク / mm）	1
POS（ロッドの位置 / mm）	0
TUBEMAT（チューブ材質）	(-) アルミチューブ
DRECTION（ロックアップの方向）	(B) ピストン後退方向ロック
BOOT（ジャバラ付）	(-) ジャバラなし
CUSHION（クッション）	(-) 両側クッション付
STOP（ストロークオプション）	製作可能ストローク
COM（コメント）	SMCに使用条件を確認後、使用してください。
THREAD2（ねじ on/off）	on