





JJ5SY3-L10S0N-04B0-C4_000000

64連対応マニホールド/プラグインコネクタ接続ベース : EX260シリーズ

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



JJ5SY3-L10SON-04B0-C4_000000
64連対応マニホールド/プラグインコネクタ 接続ベース : EX260シリーズ

図面

TYPE (型式)	(10) 横配管形
SIUNIT (SIユニット仕様)	(0) SIユニットなし
SICOMMON (マニホールド極性)	(N) マイナスコモン
VS (バルブ連数)	4
PEENTRY (P, Eポート取出位置、給排気ブロック Ass'y仕様)	(B) 両側 (4~64連)
SEBSPEC (給排気ブロック、中間給排気ブロック仕様)	(-) 内部パイロット
IMSEB (中間給排気ブロック数)	0
ABSIZE (A, Bポート管接続口径)	(C4) ø4ワンタッチ管継手
MOUNTING (取付方法およびオプション)	(-) 直接取付
BLOCK ()	中間給排気ブロック取付位置=>
BP1 (中間給排気ブロック1取付位置)	0
BP2 (中間給排気ブロック2取付位置)	0
BP3 (中間給排気ブロック3取付位置)	0
BP4 (中間給排気ブロック4取付位置)	0
BP5 (中間給排気ブロック5取付位置)	0
BP6 (中間給排気ブロック6取付位置)	0