









1(P),3/5(E): $\phi 10$
4(A),2(B):(C4) $\phi 4$ ワンタッチ管継手


Projection		Scale	Free	DATE	09-23-2026
Drawing No.	JJ5SY3-P10S60-04B0-C4				

JJ5SY3-P10S60-04B0-C4__2_00000-__000000-123456

64連対応マニホールド/プラグインコネクタ接続ベース : EX600シリーズ

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



JJ5SY3-P10S60-04B0-C4_2_00000-000000-123456

64連対応マニホールド/プラグインコネクタ接続ベース：EX600シリーズ

図面

TYPE (型式)	(10) 横配管形
SIUNIT (SIユニット仕様)	(0) SIユニットなし
SICMMON (エンドプレート仕様 (SIユニット))	(-) SIユニットなし
IOUS (I/Oユニット連数)	(-) なし
VS (バルブ連数)	4
PEENTRY (P, Eポート取出位置、給排気ブロックAss'y、中間給排気ブロック仕様)	(B) 両側/内部パイロット仕様
IMSEB (中間給排気ブロック数)	0
ABSIZE (A, Bポート管接続口径)	(C4) ø4ワンタッチ管継手
MOUNTING (取付方法およびオプション)	(-) 直接取付
I0 ()	I/O仕様 ->
I0ST1 (I/Oユニット1連目)	N/A
I0ST2 (I/Oユニット2連目)	N/A
I0ST3 (I/Oユニット3連目)	N/A
I0ST4 (I/Oユニット4連目)	N/A
I0ST5 (I/Oユニット5連目)	N/A
I0ST6 (I/Oユニット6連目)	N/A
I0ST7 (I/Oユニット7連目)	N/A
I0ST8 (I/Oユニット8連目)	N/A
ITVD ()	D側ITV仕様 ->
UNIT (圧力表示の単位)	(-) Mpa
A (ITV種類)	(2) 直接出力タイプ
B (ITV種類)	(-) なし
C (ITV種類)	(-) なし
D (ITV種類)	(-) なし
ITVM ()	中間位置ITV仕様 ->
IVS (ITV連数)	0
IP1 (ITV中間位置)	0
IP2 (ITV中間位置)	0
IP3 (ITV中間位置)	0
IP4 (ITV中間位置)	0
I1 (ITV種類)	N/A
I2 (ITV種類)	N/A
I3 (ITV種類)	N/A
I4 (ITV種類)	N/A
ITVU ()	U側ITV仕様 ->
E (ITV種類)	N/A
F (ITV種類)	N/A
G (ITV種類)	N/A
H (ITV種類)	N/A
BLOCK ()	ブロック仕様 ->

JJ5SY3-P10S60-04B0-C4__2_00000-__000000-123456

64連対応マニホールド/プラグインコネクタ接続ベース : EX600シリーズ

図面

BP1 (ブロック位置)	0
BP2 (ブロック位置)	0
BP3 (ブロック位置)	0
BP4 (ブロック位置)	0
BP5 (ブロック位置)	0
BP6 (ブロック位置)	0