






Projection		Scale	Free	DATE	09-25-2026
Drawing No.	SY5120-1L-C4				

SY5120-1L-C4 ()
直接配管形バルブ/単体

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



SY5120-1L-C4 ()
直接配管形バルブ/単体

図面

ACTUATION (切換方式)	(1) 2位置シングル
COIL (コイル仕様)	(-) 標準タイプ
VOLTAGE (定格電圧)	(1) AC100V
ENTRY (リード線取出し方法)	(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
DIRECTION (DIN形ターミナルのコネクタ向き)	N/A
COM (コメント)	-
SUPPRESSOR (ランプ・サージ電圧保護回路)	(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
MANUAL (マニュアル)	(-) ノンロックプッシュ式
ABSIZE (A, Bポート管接続口径)	(C4) φ4ワンタッチ管継手
THREAD (ねじの種類)	(-) Rc
BRACKET (ブラケット)	(-) ブラケットなし
OMSC (オーダーメイド仕様)	(-) なし
CE (CE/UKCA対応品)	N/A