






Projection		Scale	Free	DATE	09-25-2026
Drawing No.	SY9220-1L-02				

SY9220-1L-02_V2

直接配管形バルブ/マニホールド搭載用

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



SY9220-1L-02_V2
直接配管形バルブ/マニホールド搭載用

図面

ACTUATION (切換方式)	(2) 2位置ダブル
PILOT (パイロット方式)	(-) 内部パイロット
COIL (コイル仕様)	(-) 標準
VOLTAGE (定格電圧)	(1) AC100V
ENTRY (リード線取出し方法)	(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
SUPPRESSOR (ランプ・サージ電圧保護回路)	(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
MANUAL (マニュアル)	(-) ノンロックプッシュ式
ABSIZE (A, Bポート管接続口径)	(02) 1/4
THREAD (ねじの種類)	(-) Rc
OMSC (オーダーメイド仕様)	(-) なし
CE (CE/UKCA対応品)	N/A