


SY5A20-1D-01-X701

直接配管形バルブ/デュアル3ポートソレノイドバルブ

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



SY5A20-1D-01-X701

直接配管形バルブ/デュアル3ポートソレノイドバルブ

図面

ACTUATION (切換方式)	(A) 4位置デュアル3ポート/N. C. /N. C.
COIL (コイル仕様)	(-) 標準タイプ
VOLTAGE (定格電圧)	(1) AC100V
ENTRY (リード線取出し方法)	(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
SUPPRESSOR (ランプ・サージ電圧保護回路)	(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
MANUAL (マニュアル)	(-) ノンロックプッシュ式
ABSIZE (A, Bポート管接続口径)	(01) 1/8
THREAD (ねじの種類)	(-) Rc
BRACKET (ブラケット)	(-) ブラケットなし
OMSC (オーダーメイド仕様)	(X701) デュアル3ポートソレノイドバルブ
CE (CE/UKCA対応品)	(-) なし