






Projection		Scale	Free	DATE	09-25-2026
Drawing No.	SV1100-5W1R				

SV1100-5W1R

単体・サブプレートタイプ [IP67対応]

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



SV1100-5W1R
単体・サブプレートタイプ [IP67対応]

図面

ACTUATION (切換方式)	(1) 2位置シングル ダブル配線
PILOT (パイロット仕様)	(-) 内部パイロット
VOLTAGE (定格電圧)	(5) DC24V
CONNECTOR (M12防水コネクタ)	(W1) 300 mm
SUPPRESSOR (ランプ・サージ電圧保護回路)	(R) サージ電圧保護回路付
OVERRIDE (マニュアル)	(-) ノンロックプッシュ式
PORT (管接続口径)	(-) サブプレートなし
THREAD (ねじの種類)	N/A
OMSC (オーダーメイド仕様)	(-) なし