









Projection		Scale	Free	DATE	10-30-2026
Drawing No.	MGPKAL16-1				

MGPKAL16-1(0_0)
ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ

3D ビュー

Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.



MGPKAL16-1(0_0)

ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ

図面

BORE（チューブ内径）	16
MATERIAL（プレート材質）	(A) アルミニウム合金
BEAR（軸受の種類）	(L) ボールブッシュ
THREAD1（ポートねじの種類）	(-) M5x0.8
AUTOSWITCH（オートスイッチ）	(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
LEAD（リード線長さ）	N/A
NUMBER（オートスイッチ追記号）	N/A
STROKE（ストローク）	1
COM（コメント）	SMCに使用条件を確認後、使用してください。
POS（ロッドの位置）	0
PORT（配管ポート位置）	(-) 上・側面配管（右側面ポートプラグ）
THREAD2（ねじ on/off）	on