









Projection		Scale	Free	DATE	10-30-2026
Drawing No.	MGTL63-5-10				

MGTL63-5-10(0_1_0)
ターンテーブル付シリンダ

3D ビュー

Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.



MGTL63-5-10(0_1_0)
ターンテーブル付シリンダ

図面

BORE（チューブ内径 / mm）	63
BEARING（ガイドロッドの軸受種類）	(L) ボールブッシュ軸受
THREAD1（ポートねじの種類）	(-) Rc
STROKE（ストローク / mm）	5
POS（ピストン位置 / mm）	0
TABLE（テーブル回転位置検知用金具）	(10) 90° 位置決め角度,スイッチ取付金具なし,回転位置検知用金具なし
AUTOSWITCH1（シリンダ部オートスイッチの種類）	(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
LEAD1（シリンダ部リード線長さ）	N/A
NUMBER1（シリンダ部スイッチ個数）	N/A
AUTOSWITCH2（テーブル部オートスイッチの種類）	(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
LEAD2（テーブル部リード線長さ）	N/A
NUMBER2（テーブル部スイッチ個数）	N/A
STOP（ストロークオプション）	製作可能ストローク
COM（コメント）	SMCに使用条件を確認後、使用してください
THREAD2（ねじ on/off）	on