














Projection		Scale	Free	DATE	11-02-2026
Drawing No.	JMGPM12-5				

JMGPM12-5(0_1_0)
ガイド付薄形シリンダ

3D ビュー

Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.



JMGPM12-5(0_1_0)

ガイド付薄形シリンダ

図面

BORE（チューブ内径）	(12) 10mm x 2
BEARING（軸受の種類）	(M) すべり軸受
THREAD1（ねじ種類）	(-) M ねじ
AUTOSWITCH（オートスイッチ）	(-) オートスイッチなし
LEAD（リード線長さ）	N/A
NUMBER（オートスイッチ追記号）	N/A
STROKE（ストローク / mm）	5
POS（ピストン位置 / mm）	0
STOP（ストロークオプション）	製作可能ストローク
THREAD2（ねじ on/off）	on