












Projection		Scale	Free	DATE	11-02-2026
Drawing No.	CXSJM10-10				

CXSJM10-10(0_0)

デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ

3D ビュー

Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.



CXSJM10-10(0_0)

デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ

図面

BORE（チューブ内径 / mm）	10
BEAR（軸受の種類）	(M) すべり軸受
AUTOSWITCH（オートスイッチ）	(-) オートスイッチなし
LEAD（リード線長さ）	N/A
NUMBER（オートスイッチ追記号）	N/A
THREAD1（ポートねじの種類）	(-) M5x0.8
PIPING（配管形式）	(-) 標準形
STROKE（ストローク / mm）	10
COM（コメント）	標準ストローク
POS（ピストン位置 / mm）	0
OMSC（オーダーメイド仕様）	(-) なし
THREAD2（ねじ on/off）	on