












Projection		Scale	Free	DATE	11-02-2026
Drawing No.	CXS2M6-10-XB24				

CXS2M6-10-XB24(0_0)

High Durability Series/寿命向上シリンダ

3D ビュー

Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.



CXS2M6-10-XB24(0_0)

High Durability Series/寿命向上シリンダ

図面

BORE（チューブ内径 / mm）	6
BEAR（軸受の種類）	(M) すべり軸受形
THREAD1（ポートねじの種類）	(-) M5x0.8
STROKE（ストローク / mm）	10
POS（ピストン位置 / mm）	0
AUTOSWITCH（オートスイッチ）	(-) オートスイッチなし
LEAD（リード線長さ）	N/A
NUMBER（オートスイッチ追記号）	N/A
THREAD2（ねじ on/off）	on