



Projection		Scale	Free	DATE	11-02-2026
Drawing No.	CDPX2H15-25				

CDPX2H15-25(0_1_0)

スライドユニット/両ロッド形

3D ビュー

Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.



CDPX2H15-25(0_1_0)

スライドユニット/両ロッド形

図面

CYLINDER（オートスイッチ付シリンダ）	(DP) オートスイッチ付/プレート取付
TYPE（形式）	(H) エアハイドロタイプ
BORE（チューブ内径 / mm）	15
THREAD1（ポートねじの種類）	(-) Mねじ
STROKE（ストローク / mm）	25
POS（ロッドの位置 / mm）	0
CUSHION（クッション）	(-) アジャストボルト付(2ヶ付)
AUTOSWITCH（オートスイッチ）	(-) オートスイッチなし
LEAD（リード線長さ）	N/A
NUMBER（オートスイッチ追記号）	N/A
STOP（ストロークオプション）	製作可能ストローク
COM（コメント）	SMCに使用条件を確認後、使用してください
OMSC（オーダーメイド仕様）	(-) オーダーメイド仕様なし
THREAD2（ねじ on/off）	on