


Projection		Scale	Free	DATE	11-02-2026
Drawing No.	CDBXWL10-25				


SMC Corporation

CDBXWL10-25(0_0_0)

スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形:ボールブッシュ

3D ビュー

Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.



CDBXWL10-25(0_0_0)

スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形:ボールブッシュ

図面

CYLINDER（オートスイッチ付シリンダ）	(DB) オートスイッチ付/ハウジング取付
BEAR（軸受の種類）	(L) ボールブッシュ形
BORE（チューブ内径 / mm）	10
THREAD1（ポートねじの種類）	(-) Mねじ
STROKE（ストローク / mm）	25
POS（ロッドの位置 / mm）	0
LOCK（エンドロック）	(-) なし
AUTOSWITCH（オートスイッチ）	(-) オートスイッチなし
LEAD（リード線長さ）	N/A
NUMBER（オートスイッチ追記号）	N/A
STOP（ストロークオプション）	標準ストローク
COM（コメント）	–
OMSC（オーダーメイド仕様）	(-) オーダーメイド仕様なし
THREAD2（ねじ on/off）	on