















Projection		Scale	Free	DATE	11-03-2026
Drawing No.	CDNGDN25-10-D				

CDNGDN25-10-D(0_1_0)
ロック付シリンダ

3D ビュー

Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.



CDNGDN25-10-D(0_1_0)

ロック付シリンダ

図面

BORE（チューブ内径 / mm）	25
MOUNT（取付支持形式）	(D) クレビス形
MAGNET（磁石内蔵）	(D) 磁石内蔵
AUTOSW（オートスイッチ）	(-) オートスイッチなし
LEAD（リード線長さ / m）	N/A
SWSIGN（オートスイッチ追記号）	N/A
CUSHION（クッション）	(N) ラバークッション
STROKE（シリンダストローク / mm）	10
POS（ピストン位置 / mm）	0
THREAD（ポートねじの種類）	(-) Rc
BOOT（ジャバラ付）	(-) なし
LOCK（ロック方向）	(D) 両方向
STOP（ストロークオプション）	製作可能ストローク
COM（コメント）	SMCに使用条件を確認後、使用してください。
OMSC（オーダーメイド仕様）	(-) なし
THREAD2（ねじ on/off）	on