














Projection		Scale	Free	DATE	11-03-2026
Drawing No.	MDWBC32-10				


SMC Corporation

MDWBC32-10(0_0)

ロック付シリンダ/複動:片ロッド

3D ビュー

Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.



MDWBC32-10(0_0)

ロック付シリンダ/複動:片ロッド

図面

BORE（チューブ内径 / mm）	32
MOUNT（取付支持形式）	(C) 1山クレビス形
MAGNET（磁石内蔵）	(D) 磁石内蔵
AUTOSWITCH（オートスイッチ）	(-) オートスイッチなし
LEAD（リード線長さ）	N/A
NUMBER（オートスイッチ追記号）	N/A
THREAD1（ポートねじの種類）	(-) Rc
STROKE（ストローク / mm）	10
COM（コメント）	SMCに使用条件を確認後、使用してください。
POS（ピストン位置 / mm）	0
BOOT（ジャバラ）	(-) なし
CUSHION（クッション）	(-) エアクッション
BRACKET（揺動受け金具）	N/A
RODB（ロッド先端金具）	(-) なし
OMSC（オーダーメイド仕様）	(-) なし
THREAD2（ねじ on/off）	on