















Projection		Scale	Free	DATE	11-03-2026
Drawing No.	MGGLB20-1				

MGGLB20-1(0_0)
ガイド付シリンダ

3D ビュー

Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.



MGGLB20-1(0_0)
ガイド付シリンダ

図面

BORE（チューブ内径 / mm）	20
MOUNT（取付支持形式）	(B) 基本形
BEARING（軸受の種類）	(L) ボールブッシュ軸受
THREAD（ポートねじの種類）	(-) Rc
AUTOSWITCH（オートスイッチ）	(-) オートスイッチなし
LEAD（リード線長さ / m）	N/A
NUMBER（オートスイッチ追記号）	N/A
STROKE（ストローク範囲 / mm）	1
COM（コメント）	SMCに使用条件を確認後、使用してください。
POS（ピストン位置 / mm）	0
OMSC（オーダーメイド仕様）	(-) なし
THREAD2（ねじ on/off）	on