














Projection		Scale	Free	DATE	11-03-2026
Drawing No.	CDNA2C50-10-D				

CDNA2C50-10-D(0_0)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド

3D ビュー

Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.



CDNA2C50-10-D(0_0)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド

図面

BORE（チューブ内径 / mm）	50
MOUNT（取付支持形式）	(C) 一山クレビス形
MAGNET（磁石内蔵）	(D) 磁石内蔵
AUTOSW（オートスイッチ）	(-) オートスイッチなし
LEAD（リード線長さ / m）	N/A
SWSIGN（オートスイッチ追記号）	N/A
TUBEMAT（チューブ材質）	(-) アルミチューブ
THREAD（ポートねじの種類）	(-) Rc
STROKE（ストローク / mm）	10
COM（コメント）	SMCに使用条件を確認後、使用してください。
POS（ロッドの位置 / mm）	0
BOOT（ジャバラ付）	(-) ジャバラなし
CUSHION（クッション）	(-) 両側クッション付
LOCK（ロック方向）	(D) 両方向
OMSC（オーダーメイド仕様）	(-) なし
THREAD2（ねじ on/off）	on