















Projection		Scale	Free	DATE	11-03-2026
Drawing No.	CNSB125-25-D				

CNSB125-25-D(0_0)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド

3D ビュー

Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.



CNSB125-25-D(0_0)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド

図面

BORE（チューブ内径 / mm）	125
MOUNT（取付支持形式）	(B) 基本形
MAGNET（磁石内蔵）	(-) 磁石なし
AUTOSWITCH（オートスイッチ）	N/A
LEAD（リード線長さ）	N/A
NUMBER（オートスイッチ追記号）	N/A
STROKE（ストローク / mm）	25
POS（ピストン位置 / mm）	0
MATERIAL（チューブ材質）	(-) アルミチューブ
THREAD1（ねじの種類）	(-) Rc
BOOT（Rod boot）	(-) ジャバラなし
CUSHION（クッション）	(-) 両側クッション付
LOCK（ロック方向）	(D) 両方向
THREAD2（ねじ表示）	on