















Projection		Scale	Free	DATE	11-03-2026
Drawing No.	CDLQB25-10D-B				

CDLQB25-10D-B(0_0)
ロック付薄形シリンダ

3D ビュー

Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.



CDLQB25-10D-B(0_0)

ロック付薄形シリンダ

図面

BORE（チューブ内径 / mm）	25
MOUNT（取付支持金具）	(B) 通し穴・両端タップ共通（標準）
MAGNET（磁石内蔵）	(D) 磁石内蔵
THREAD1（ポートねじの種類）	(-) M ねじ
STROKE（ストローク / mm）	10
COM（コメント）	標準ストローク
POS（ピストン位置 / mm）	0
ACTION（作動方式）	(D) 複動式
BODY（ボディオプション）	(-) 標準 （ロッド先端めねじ）
DIRECTION（ロック方向）	(B) 後退方向ロック
AUTOSWITCH（オートスイッチ）	(-) オートスイッチなし
LEAD（リード線長さ）	N/A
NUMBER（オートスイッチ追記号）	N/A
OMSC（オーダーメイド仕様）	(-) なし
THREAD2（ねじ on/off）	on