















Projection		Scale	Free	DATE	11-03-2026
Drawing No.	RLQA32-20-B				

RLQA32-20-B(0_0_0)
ロック付エアクッション薄形シリンダ

3D ビュー

Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.



RLQA32-20-B(0_0_0)

ロック付エアクッション薄形シリンダ

図面

BORE（チューブ内径 / mm）	32
MOUNT（取付支持形式）	(A) 両端タップ
MAGNET（磁石内蔵）	(-) 磁石なし
THREAD1（ポートねじの種類）	(-) Rc
STROKE（ストローク / mm）	20
POS（ピストン位置 / mm）	0
BODY（ボディオプション）	(-) 標準(ロッド先端めねじ)
DIRECTION（ロック方向）	(B) 後退方向ロック
PIPING（バイパス配管）	(-) なし(非常停止)
AUTOSWITCH（オートスイッチ）	N/A
LEAD（リード線長さ）	N/A
NUMBER（オートスイッチ追記号）	N/A
STOP（ストロークオプション）	標準ストローク
COM（コメント）	–
THREAD2（ねじ on/off）	on