















Projection		Scale	Free	DATE	11-03-2026
Drawing No.	MDLUB25-10D-B				

MDLUB25-10D-B(0_1_0)
ロック付プレートシリンダ

3D ビュー

Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.



MDLUB25-10D-B(0_1_0)

ロック付プレートシリンダ

図面

BORE（チューブ内径 / mm）	25
MOUNT（取付支持形式）	(B) 基本形
MAGNET（磁石内蔵）	(D) 磁石内蔵
AUTOSWITCH（オートスイッチ）	(-) オートスイッチなし
LEAD（リード線長さ）	N/A
NUMBER（オートスイッチ追記号）	N/A
STROKE（ストローク / mm）	10
POS（ピストン位置 / mm）	0
THREAD1（ポートねじの種類）	(-) M ねじ
ACTION（作動方式）	(D) 複動形
ROD（ロッド先端形状）	(-) ロッド先端めねじ
DIRECTION（ロック方向）	(B) 後退方向ロック
STOP（ストロークオプション）	製作可能ストローク
COM（コメント）	SMCに使用条件を確認後、使用してください。
THREAD2（ねじ on/off）	on