














Projection		Scale	Free	DATE	11-03-2026
Drawing No.	MLGPL20-1Z-B				

MLGPL20-1Z-B(0_1_0)
ロック付薄形ガイドシリンダ

3D ビュー

Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.



MLGPL20-1Z-B(0_1_0)

ロック付薄形ガイドシリンダ

図面

BORE（チューブ内径 / mm）	20
BEARING（軸受の種類）	(L) ボールブッシュ軸受
THREAD1（ポートねじの種類）	(-) Rc
STROKE（ストローク / mm）	1
POS（ピストン位置 / mm）	0
DIRECTION（ロック方向）	(B) 後退方向ロック
AUTOSWITCH（オートスイッチ）	(-) オートスイッチなし（磁石内蔵）
LEAD（リード線長さ）	N/A
NUMBER（オートスイッチ追記号）	N/A
STOP（ストロークオプション）	製作可能ストローク
COM（コメント）	SMCに使用条件を確認後、使用してください。
THREAD2（ねじ on/off）	on