



Projection		Scale	Free	DATE	11-03-2026
Drawing No.	ML1C25G-100				

ML1C25G-100(0_1_0)

ブレーキ付メカジョイント式ハイロッドレスシリンダ

3D ビュー

Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.



ML1C25G-100(0_1_0)

ブレーキ付メカジョイント式ハイロッドレスシリンダ

図面

BORE（チューブ内径 / mm）	25
AUTOSWITCH（オートスイッチ）	(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
LEAD（リード線長さ）	N/A
NUMBER（オートスイッチ追記号）	N/A
LEFTAD（左側ストローク調整ユニット）	(-) 調整ユニットなし
RIGHTAD（右側ストローク調整ユニット）	(-) 調整ユニットなし
STROKE（ストローク / mm）	100
POS（ピストン位置 / mm）	0
STOP（ストロークオプション）	製作可能ストローク
COM（コメント）	SMCに使用条件を確認後、使用してください。
THREAD（ねじ on/off）	on