















Projection		Scale	Free	DATE	11-05-2026
Drawing No.	CLG1BA20-1-D				

CLG1BA20-1-D(0_1_0)

ファインロックシリンダ/複動：片ロッド

3D ビュー

Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.



CLG1BA20-1-D(0_1_0)

ファインロックシリンダ/複動：片ロッド

図面

BORE（チューブ内径 / mm）	20
MOUNT（取付支持形式）	(B) 基本形
MAGNET（磁石内蔵）	(-) 磁石なし
AUTOSW（オートスイッチ）	N/A
LEAD（リード線長さ / m）	N/A
NUMBER（オートスイッチ追記号）	N/A
TYPE（タイプ）	(A) 無給油/エアクッション
THREAD1（ポートねじの種類）	(-) Rc(ロック開放ポート),M5x0.8(シリンダポート)
STROKE（シリンダストローク / mm）	1
POS（ピストン位置 / mm）	0
BOOT（シリンダ追記号）	(-) ジャバラなし
LOCK（ロック作動方式）	(D) スプリング・空気圧併用ロック
STOP（ストロークオプション）	製作可能ストローク
COM（コメント）	SMCに使用条件を確認後、使用してください。
THREAD2（ねじ on/off）	on