














Projection		Scale	Free	DATE	11-05-2026
Drawing No.	CDLA2WB40-10-D				

CDLA2WB40-10-D(0_0)

ファインロックシリンダ/複動:両ロッド

3D ビュー

Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.



CDLA2WB40-10-D(0_0)

ファインロックシリンダ/複動:両ロッド

図面

BORE（チューブ内径 / mm）	40
MOUNT（取付支持形式）	(B) 基本形
MAGNET（磁石内蔵）	(D) 磁石内蔵
AUTOSW（オートスイッチ）	(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
LEAD（リード線長さ）	N/A
NUMBER（オートスイッチ追記号）	N/A
TUBEMAT（チューブ材質）	(-) アルミチューブ
STROKE（ストローク / mm）	10
COM（コメント）	SMCに使用条件を確認後、 使用してください。
POS（ロッドの位置 / mm）	0
THREAD1（ポートねじの種類）	(-) Rc
BOOT（ジャバラ）	(-) ジャバラなし
CUSHION（クッション）	(-) 両側クッション付
LOCK（ロック作動方式）	(D) スプリング・空気圧併用ロック
OMSC（オーダーメイド仕様）	(-) オーダーメイド仕様なし
THREAD2（ねじ on/off）	on