








| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Projection | | Scale | Free | DATE | 11-05-2026 |
| Drawing No. | MLGCLB20-10-D | | | | |

# MLGCLB20-10-D(0_1_0)

ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ

## 3D ビュー

Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.



# MLGCLB20-10-D(0_1_0)

ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ

## 図面

| | |
|---|---|
| BORE（チューブ内径 / mm） | 20 |
| BEARING（軸受の種類） | (L) ボールブッシュ軸受 |
| MOUNT（取付支持形式） | (B) 基本形 |
| THREAD1（ポートの種類） | (-) M5X0.8 |
| STROKE（ストローク / mm） | 10 |
| POS（ピストン位置 / mm） | 0 |
| PLATE（後プレートの有無） | (-) 後プレートなし |
| LOCK（ロック作動方式） | (D) スプリング・空気圧併用ロック |
| AUTOSWITCH（オートスイッチ） | (-) オートスイッチなし（磁石内蔵） |
| LEAD（リード線長さ） | N/A |
| NUMBER（オートスイッチ追記号） | N/A |
| STOP（ストロークオプション） | 製作可能ストローク |
| COM（コメント） | SMCに使用条件を確認後、使用してください。 |
| THREAD2（ねじ on/off） | on |