














Projection		Scale	Free	DATE	11-05-2026
Drawing No.	REBH15-150				


SMC Corporation

REBH15-150(0_1_0)

サインロッドレスシリンダ/リニアガイド形 1軸/2軸

3D ビュー

Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.



REBH15-150(0_1_0)

サインロッドレスシリンダ/リニアガイド形 1軸/2軸

図面

GUIDE（ガイド追記号）	(-) 1軸
BORE（チューブ内径 / mm）	15
THREAD1（ポートねじの種類）	(-) Mねじ
AUTOSWITCH（オートスイッチ）	(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
LEAD（リード線長さ）	N/A
NUMBER（オートスイッチ追記号）	N/A
STROKE（ストローク / mm）	150
POS（ピストン位置 / mm）	0
OMSC（オーダーメイド仕様）	(-) なし
THREAD2（ねじ on/off）	on