








Projection		Scale	Free	DATE	11-05-2026
Drawing No.	RECB20-50				

RECB20-50(0_1_0)
サインシリンダ

3D ビュー

Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.



RECB20-50(0_1_0)
サインシリンダ

図面

BORE（チューブ内径 / mm）	20
MOUNTING（取付支持形式）	(B) 基本形
THREAD1（ポートの種類）	(-) Rc
AUTOSWITCH（オートスイッチ）	(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
LEAD（リード線長さ）	N/A
NUMBER（オートスイッチ追記号）	N/A
STROKE（ストローク / mm）	50
POS（ピストン位置 / mm）	0
STOP（ストロークオプション）	製作可能ストローク
COM（コメント）	SMCに使用条件を確認後、使用してください。
THREAD2（ねじ on/off）	on