









Width across flats 6
Width across flats 13




Projection		Scale	Free	DATE	10-08-2026
Drawing No.	CDM2RA20-50AZ				

CDM2RA20-50AZ (0_0)

エアシリンダ/ダイレクトマウント形：複動・片ロッド

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



CDM2RA20-50AZ (0_0)

エアシリンダ/ダイレクトマウント形：複動・片ロッド

図面

BORE (チューブ内径 / mm)	20
MOUNT (取付支持形式)	(A) 底面取付形
TYPE (形式)	(-) 空気圧タイプ
MAGNET (磁石内蔵)	(D) 磁石内蔵
AUTOSWITCH (オートスイッチ)	(-) オートスイッチなし
LEAD (リード線長さ / m)	N/A
SWSIGN (オートスイッチ追記号)	N/A
STROKE (ストローク / mm)	50
COM (コメント)	標準ストローク
POS (ピストン位置 / mm)	0
CUSHION (クッション)	(A) エアクッション
RODT (ロッド先端ねじ)	(-) ロッド先端おねじ
RODB (ロッド先端金具)	(-) オプションなし
OMSC (オーダーメイド仕様)	(-) オプションなし
THREAD (ねじ on/off)	on