









Applicable cable O.D. $\phi 3.5$ to $\phi 7$




Projection		Scale	Free	DATE	09-30-2026
Drawing No.	SYJ7120-1D-01				

SYJ7120-1D-01
直接配管形バルブ/単体

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



SYJ7120-1D-01

直接配管形バルブ/単体

図面

ACTUATION (切換方式)	(1) 2位置シングルソレノイド
BODY (ボディオプション)	(0) パイロット弁個別排気形
COIL (コイル仕様)	(-) 標準
VOLTAGE (定格電圧)	(1) AC100V
ENTRY (リード線取出し方法)	(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
SUPPRESSOR (ランプ・サージ電圧保護回路)	(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
MANUAL (マニュアル)	(-) ノンロックプッシュ式
ABSIZE (A, Bポート管接続口径)	(01) 1/8
THREAD (ねじの種類)	(-) Rc
BRACKET (ブラケット)	(-) ブラケットなし
OMSG (オーダーメイド仕様)	(-) なし
CE (CE/UKCA対応品)	(-) なし