






Projection		Scale	Free	DATE	09-30-2026
Drawing No.	VF3130-1D1-01				

VF3130-1D1-01
直接配管形バルブ/単体

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



VF3130-1D1-01

直接配管形バルブ/単体

図面

ACTUATION (切換方式)	(1) 2位置シングル
BODYM (ボディ型式)	(3) 直接配管形
BODY (ボディオプション)	(0) パイロット弁個別排気形
PRESSURE (圧力仕様)	(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
COIL (コイル仕様)	(-) 標準タイプ
VOLTAGE (定格電圧)	(1) AC100V
ENTRY (リード線取出し方法)	(D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付
SUPPRESSOR (ランプ・サージ電圧保護回路)	(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
OVERRIDE (マニュアル)	(-) ノンロックプッシュ式
ABSIZE (A, Bポート管接続口径)	(01) 1/8
THREAD2 (ねじの種類)	(-) Rc
BRACKET (ブラケット)	(-) ブラケットなし
OMSC (オーダーメイド仕様)	(-) なし