







Projection		Scale	Free	DATE	09-30-2026
Drawing No.	VP4250-031D				

VP4250-031D (0)

大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



VP4250-031D (0)
大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール

図面

ACTUATION (切換方式)	(2) 2位置ダブル
SIZE (ボディサイズ)	(5) 3/4基準
PIPING (配管方法)	(0) 横配管
PORT (管接続口径)	(03) 3/8 (10A)
VOLTAGE (定格電圧)	(1) AC100V, 50/60 Hz
ENTRY (リード線取出し方法)	(D) DIN形ターミナル
THREAD1 (ねじの種類)	(-) Rc
OMSC (オーダーメイド仕様)	(-) なし
THREAD2 (ねじ on/off)	on