






Projection		Scale	Free	DATE	09-30-2026
Drawing No.	VQ4100-11				

VQ4100-11

バルブ/マニホールド搭載用

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



VQ4100-11
バルブ/マニホールド搭載用

図面

ACTUATION (切換方式)	(1) 2位置シングル
TYPE (タイプ)	(0) プラグインタイプ
SEAL (シール方式)	(0) メタルシール
FUNCTION (ファンクション)	(-) 標準タイプ (0.95W)
VOLTAGE (コイル電圧)	(1) AC100V (50/60Hz)
ENTRY (リード線取出し方法)	N/A
SUPPRESSOR (ランプ・サージ電圧保護回路)	(-) あり
OVERRIDE (マニュアル)	(-) ノンロックプッシュ (要工具形)
ENCLOSURE (保護構造)	(-) 防塵
CE (CE/UKCA対応)	(-) なし