


VFS2120-1D-01_SU

直接配管形バルブ/単体

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



VFS2120-1D-01_SU
直接配管形バルブ/単体

図面

SYMBOL (合成シンボル)	(1) 2位置シングル
BODY (ボディ形式(パイロット排気))	(20) パイロット個別排気
PILOT (パイロット方式)	(-) 内部パイロット
VOLTAGE (コイル定格電圧)	(1) AC100V (50/60Hz)
ENTRY (リード線取出し)	(D) DIN形ターミナル
SUPPRESSOR (ランプ・サージ電圧保護回路)	(-) なし
MANUAL (マニュアル)	(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
PORT (接続口径)	(01) 1/8
THREAD (ねじの種類)	(-) Rc
OPTION (オプション)	(-) なし
CE (CE/UKCA対応)	(-) なし