






Projection		Scale	Free	DATE	10-01-2026
Drawing No.	VFS3120-1D-02				

VFS3120-1D-02
直接配管タイプバルブ/単体

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



VFS3120-1D-02
直接配管タイプバルブ/単体

図面

SYMBOL (シンボル)	(1) 2位置シングル
BODY (ボディ形式(パイロット排気))	(20) パイロット個別排気
PILOT (パイロット仕様)	(-) 内部パイロット
VOLTAGE (コイル定格電圧)	(1) AC100V 50/60Hz
ENTRY (リード線取出し方法)	(D) DIN形ターミナル
SUPPRESSOR (ランプ・サージ電圧保護回路)	(-) なし
MANUAL (マニュアル)	(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
PORT (接続口径)	(02) 1/4
THREAD (ねじの種類)	(-) Rc
OPTION (オプション)	(-) なし
CE (CE/UKCA対応)	(-) なし