






|             |                                                                                       |       |      |      |            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------------|
| Projection  |  | Scale | Free | DATE | 10-01-2026 |
| Drawing No. | VFS6100-1F                                                                            |       |      |      |            |

## VFS6100-1F

サブプレート配管形/プラグインタイプ/単体

### 3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



VFS6100-1F  
サブプレート配管形/プラグインタイプ/単体

図面

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| SYMBOL (シンボル)         | (1) 2位置シングル         |
| BODY (ボディオプション)       | (0) 標準              |
| PILOT (パイロット方式)       | (-) 内部パイロット         |
| VOLTAGE (定格電圧)        | (1) AC100V 50/60Hz  |
| ENTRY (リード線取出し方法)     | (F) プラグインコンジットターミナル |
| OPTION (オプション)        | (-) なし              |
| SPECIFICATIONS (配管仕様) | N/A                 |
| PORT (管接続口径)          | (-) サブプレートなし        |
| THREAD (ねじの種類)        | (-) Rc              |
| CE (CE対応)             | (-) なし              |