






Projection		Scale	Free	DATE	10-01-2026
Drawing No.	DXT1215T-5W1U-01				

DXT1215T-5W1U-01

高速応答パイロット式 ソレノイドバルブ

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



DXT1215T-5W1U-01
高速応答パイロット式 ソレノイドバルブ

図面

COIL (コイル仕様)	(T) 節電回路付
VOLTAGE (定格電圧)	(5) DC24V
ENTRY (リード線取出方法)	(W1) M8コネクタケーブル付/ケーブル長さ300mm
SUPPRESSOR (ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性))	(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
PORT (4 (A) /2 (B) ポート 管接続口径 ねじ配管)	(01) 1/8
THREAD (ねじの種類)	(-) R
OMSC (オーダーメイド仕様)	(-) なし