


CDJ2B16-15Z-B (0_0)
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



CDJ2B16-15Z-B (0_0)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

図面

BORE (チューブ内径 / mm)	16
MOUNT (取付支持形式)	(B) 基本形
MAGNET (磁石内蔵)	(D) 磁石内蔵
AUTOSWITCH (オートスイッチ)	(-) オートスイッチなし
LEAD (リード線長さ)	N/A
NUMBER (オートスイッチ追記号)	N/A
CUSHION (クッション)	(-) ラパークッション
STROKE (ストローク / mm)	15
COM (コメント)	標準ストローク
POS (ピストン位置 / mm)	0
PORT (ヘッドカバーのポート位置)	(-) 軸に対し90°
COM1 (コメント1)	-
BRACKET (揺動受け金具)	N/A
RODB (ロッド先端金具)	(-) なし
MOUNTING (オートスイッチ取付形態)	(B) バンド取付
OMSC (オーダーメイド仕様)	(-) なし
OMSCXC3 (オーダーメイド仕様 XC3: ポート位置関係の特殊)	(-) なし
OMSCXC51 (オーダーメイド仕様 XC51: ホースニップル付)	(-) なし
THREAD (ねじ on/off)	on