





4xM4x0.7 through




Projection		Scale	Free	DATE	10-08-2026
Drawing No.	MGQL12-40				

MGQL12-40 (0_1_0)
ガイド付薄型シリンダ/標準形

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



MGQL12-40 (0_1_0)
ガイド付薄型シリンダ/標準形

図面

BORE (チューブ内径 / mm)	12
BEARING (軸受の種類)	(L) ボールプッシュ軸受
THREAD (ポートねじの種類 / mm)	(-) M5x0.8
STROKE (シリンダストローク / mm)	40
POS (ロッドの位置 / mm)	0
AUTOSW (オートスイッチ)	(-) オートスイッチなし (磁石内臓)
LEAD (リード線長さ / m)	N/A
SWSIGN (オートスイッチ追記号)	N/A
STOP (ストロークオプション)	製作可能ストローク
COM (コメント)	SMCに使用条件を確認後、 使用してください。
THREAD2 (ねじ on/off)	on