






Projection		Scale	Free	DATE	10-08-2026
Drawing No.	CDA2BH50-400				

CDA2BH50-400 (0_0)
エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



CDA2BH50-400 (0_0)
エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド

図面

BORE (チューブ内径 / mm)	50
MOUNT (取付支持形式)	(B) 基本形
MAGNET (磁石内蔵)	(D) 磁石内蔵
AUTOSW (オートスイッチ)	(-) オートスイッチなし
LEAD (リード線長さ / m)	N/A
SWSIGN (オートスイッチ追記号)	N/A
TUBEMAT (チューブ材質)	(-) アルミチューブ
STROKE (シリンダストローク / mm)	400
COM (コメント)	標準ストローク
POS (ロッドの位置 / mm)	0
THREAD (ポートねじの種類)	(-) Rc
BOOT (ジャバラ)	(-) ジャバラなし
THREAD2 (ねじ on/off)	on