


MGQM25-50-M9BW (0_1_0)

ガイド付薄型シリンダ/標準形

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



MGQM25-50-M9BW (0_1_0)
ガイド付薄型シリンダ/標準形

図面

BORE (チューブ内径 / mm)	25
BEARING (軸受の種類)	(M) すべり軸受
THREAD (ポートねじの種類 / mm)	(-) Rc
STROKE (シリンダストローク / mm)	50
POS (ロッドの位置 / mm)	0
AUTOSW (オートスイッチ)	M9BW
LEAD (リード線長さ / m)	(-) 0.5 m
SWSIGN (オートスイッチ追記号)	(-) 2ヶ付
STOP (ストロークオプション)	製作可能ストローク
COM (コメント)	SMCに使用条件を確認後、 使用してください。
THREAD2 (ねじ on/off)	on