


MDBB40-650Z-A54 (0_0)

エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



MDBB40-650Z-A54 (0_0)

エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド

図面

BORE (チューブ内径 / mm)	40
MOUNT (取付支持形式)	(B) 基本形
MAGNET (磁石内蔵)	(D) 磁石内蔵
AUTOSWITCH (オートスイッチ)	A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
LEAD (リード線長さ)	(-) 0.5 m
NUMBER (オートスイッチ追記号)	(-) 2ヶ付
THREAD1 (ポートねじの種類)	(-) Rc
STROKE (ストローク / mm)	650
COM (コメント)	SMCに使用条件を確認後、使用してください。
POS (ピストン位置 / mm)	0
BOOT (ジャバラ)	(-) なし
CUSHION (クッション)	(-) エアクッション
ACC1 (付属金具1)	N/A
ACC2 (付属金具2)	(-) なし
OMSC2 (オーダーメイド仕様2: 耐熱仕様)	N/A
OMSC3 (オーダーメイド仕様3: 低速仕様)	(-) なし
OMSC5 (オーダーメイド仕様5: スクレーパ特殊)	(-) なし
OMSC6 (オーダーメイド仕様6: 材質特殊)	(-) なし
OMSC7 (オーダーメイド仕様7: パッキン材質)	(-) なし
OMSC8 (オーダーメイド仕様8: 取付金具特殊)	N/A
OMSC9 (オーダーメイド仕様9: 先端金具特殊)	(-) なし
OMSC10 (オーダーメイド仕様10: ロッドトラニオン位置特殊)	N/A
OMSC11 (オーダーメイド仕様11: 耐スパッタ仕様)	(-) なし
OMSC12 (オーダーメイド仕様12: 耐熱型オートスイッチ)	N/A
THREAD2 (ねじ on/off)	on