






Projection		Scale	Free	DATE	10-08-2026
Drawing No.	AW40-04BE-8-D				

AW40-04BE-8-D (0)

フィルタレギュレータ

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



AW40-04BE-8-D (0)

フィルタレギュレータ

図面

BODY (ボディサイズ)	40
BACKFLOW (逆流機能付)	(-) 逆流機能なし
THREAD1 (ねじ種類)	(-) Rc
PORT (管接続口径)	(04) 1/2
OPTIONA (取付)	(B) ブラケット付
OPTIONB (フロート式オートドレン)	(-) オートドレンなし
OPTIONC (圧力計/デジタル圧カスイッチ)	(E) 角形埋込式圧力計 (リミットインジケータ付)
SEMISTANDARD D (設定圧力)	(-) 0.05~0.85MPa設定
SEMISTANDARD E (ケース)	(8) レベルゲージ付金属ケース
SEMISTANDARD F (ドレン排出口)	(-) ドレンコック付
SEMISTANDARD G (排気機構)	(-) リリーフタイプ
SEMISTANDARD H (流れ方向)	(-) 流れ方向: 左→右
SEMISTANDARD I (単位表記)	(-) 製品の単位表記: MPa、°C 圧力計の単位表記: MPa
THREAD2 (ねじ on/off)	on