






Projection		Scale	Free	DATE	10-08-2026
Drawing No.	ISA3-HCN-M1N				

ISA3-HCN-M1N (0)

制御ユニットなし

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



ISA3-HCN-M1N (0)
制御ユニットなし

図面

RANGE (定格距離範囲)	(H) 0.05 to 0.30 mm
PIPING (配管仕様)	(C) 供給側: Rc 1/8 検出側: ø6ワンタッチ
OUTPUT (出力仕様)	(N) NPN 1 出力
PRESSURE (圧力値の単位仕様)	(M) SI単位固定
VS (連数)	1
OPTION1 (オプション1 (ケーブル))	(N) なし
OPTION2 (オプション2 (ブラケット))	(-) ブラケットなし (DINレール取付)
OMSG (オーダーメイド仕様)	(-) なし
THREAD (ねじ on/off)	on