






Projection		Scale	Free	DATE	10-08-2026
Drawing No.	CDG1ZA20-250Z				

CDG1ZA20-250Z (0_0)
エアシリンダ/標準形：複動・片ロッド

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



CDG1ZA20-250Z (0_0)

エアシリンダ/標準形：複動・片ロッド

図面

BORE (チューブ内径 / mm)	20
MOUNT (取付支持形式)	(Z) 基本形(トラニオン取付用めねじなし)
MAGNET (磁石内蔵)	(D) 磁石内蔵
AUTOSWITCH (オートスイッチ)	(-) オートスイッチなし
LEAD (リード線長さ / m)	N/A
SWSIGN (オートスイッチ追記号)	N/A
CUSHION (クッション)	(A) エアクッション
THREAD (ポートねじの種類)	(-) M5x0.8
STROKE (ストローク / mm)	250
COM (コメント)	SMCに使用条件を確認後、使用してください。
POS (ピストン位置 / mm)	0
ROD (ロッド先端ねじ)	(-) ロッド先端おねじ
BOOT (ジャバラ)	(-) ジャバラなし
BRACKET (揺動受け金具)	N/A
RODB (ロッド先端金具)	(-) ブラケットなし
OMSC1 (オーダーメイド仕様：耐熱仕様)	N/A
OMSC2 (オーダーメイド仕様：耐寒仕様)	N/A
OMSC3 (オーダーメイド仕様：低速仕様)	N/A
OMSC4 (オーダーメイド仕様：スクレーパ特殊)	(-) なし
OMSC5 (オーダーメイド仕様：材質ステンレス鋼)	(-) なし
OMSC6 (オーダーメイド仕様：オートスイッチレール取付形)	N/A
OMSC7 (オーダーメイド仕様：ヘッドカバー軸方向ポート)	N/A
OMSC8 (オーダーメイド仕様：パッキン類フッ素ゴム)	(-) なし
OMSC9 (オーダーメイド仕様：2山ナックルジョイント部にスプリングピン打ち)	(-) なし
OMSC10 (オーダーメイド仕様：2山ナックルジョイント部にスプリングピン打ち)	(-) なし
OMSC11 (オーダーメイド仕様：ヘッドカバー側にショックアブソーバ内蔵形シリンダ)	(-) なし
OMSC12 (オーダーメイド仕様：グリース仕様)	(-) なし
THREAD2 (ねじ on/off)	on