





SMC Corporation

CDM2B25-50Z (0_0)
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



CDM2B25-50Z (0_0)
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

図面

BORE (チューブ内径 / mm)	25
MOUNT (取付支持形式)	(B) 基本形 (両側ボス付)
TYPE (形式)	(-) 空気圧タイプ
MAGNET (磁石内蔵)	(D) 磁石内蔵
AUTOSWITCH (オートスイッチ)	(-) オートスイッチなし
LEAD (リード線長さ / m)	N/A
SWSIGN (オートスイッチ追記号)	N/A
THREADT (ねじの種類)	(-) Rc
STROKE (ストローク / mm)	50
COM (コメント)	標準ストローク
POS (ピストン位置 / mm)	0
CUSHION (クッション)	(-) ラパークッション
RODT (ロッド先端ねじ)	(-) ロッド先端おねじ
BOOT (ジャバラ付)	(-) なし
BRACKET (揺動受け金具)	N/A
RODB (ロッド先端金具)	(-) なし
OMSC (オーダーメイド仕様)	(-) なし
THREAD (ねじ on/off)	on