





|             |                                                                                       |       |      |      |            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------------|
| Projection  |  | Scale | Free | DATE | 10-13-2026 |
| Drawing No. | CDRB2BWU30-270SZ                                                                      |       |      |      |            |

## CDRB2BWU30-270SZ (A\_0)

角度調整付ロータリアクチュエータ/ペーンタイプ

### 3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



CDRB2BWU30-270SZ (A\_0)  
角度調整付ロータリアクチュエータ/ペーンタイプ

図面

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| SIZE (サイズ)           | 30                         |
| MOUNT (取付支持形式)       | (B) 基本形                    |
| MAGNET (磁石内蔵)        | (D) 磁石内蔵                   |
| SHAFT (軸形式)          | (W) 両軸 (長軸) 一面取 & (短軸) 一面取 |
| ANGLE (揺動角度)         | (270) 270°                 |
| VANE (ペーン形式)         | (S) シングルペーン                |
| AUTOSWITCH (オートスイッチ) | (-) オートスイッチなし              |
| LEAD (リード線取出し方法・長さ)  | N/A                        |
| NUMBER (オートスイッチ追記号)  | N/A                        |
| POS (キー位置)           | (A) Aポート加圧時終端              |
| OMSG (オーダーメイド仕様)     | (-) オーダーメイド仕様なし            |
| THREAD2 (ねじ on/off)  | on                         |