






Projection		Scale	Free	DATE	10-14-2026
Drawing No.	VP542RK-2D01-02A				

VP542RK-2D01-02A ()

弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



VP542RK-2D01-02A ()

弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体

図面

PILOT (パイロット方式)	(R) 外部パイロット
PRESSURE (圧力仕様)	(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)
COIL (コイル仕様)	(-) 標準タイプ
VOLTAGE (定格電圧)	(2) AC200V
ENTRY (リード線取出し方法)	(D0) DIN形ターミナル/コネクタなし
DIRECTION (DIN形ターミナルのコネクタ向き)	N/A
COM (コメント)	-
SUPPRESSOR (ランプ・サージ電圧保護回路)	(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
MANUAL (マニュアル)	(-) ノンロックプッシュ式
PORT (管接続口径)	(02) 1/4
THREAD (ねじの種類)	(-) Rc
ACTUATION (切換方式)	(A) N.C. (ノーマルクローズ)
BRACKET (ブラケット)	(-) ブラケットなし
OMSC (オーダーメイド仕様)	(-) なし